

Metallic-Silber

Rostschützender Metall-Effektlack



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Silberglänzender, rostschützender Aluminium-Effektlack auf Alkydharz-Basis für Eisen und Stahl innen und außen, wie z.B. Autofelgen, Fahrzeugteile, Zäune, Gitter, Heizkörper. Hitzebeständig bis 150 °C, abriebfest, aromatenfrei, geruchsarm.
Eigenschaften	Metallisch glänzend, mit Korrosionsschutz, abriebfest.
Farbton	Silber
Glanzgrad	Glänzend
Dichte	Ca. 0,95 g/cm ³
Bindemittelart	Spezial-Alkydharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Spezial-Alkydharz, Aluminiumpigmente, Korrosionsschutzpigmente, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.
Produkt- Code	M – LL 01
Verpackungsgrößen	125 ml, 375 ml, 750 ml

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen, Rollen.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.
Grundanstrich/ Schlussbeschichtung	Neu-Anstrich 2-mal ALBRECHT-Metallic-Silber unverdünnt streichen oder rollen. Renovierung Rost, lose und spröde Altan-striche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. 1-2-mal ALBRECHT-Metallic-Silber unverdünnt streichen oder rollen.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	ca. 10 m ² /Liter bei einem Anstrich.
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Universalverdünner.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 5 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.
Verarbeitungstemperatur	Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
Lagerung	Gebinde dicht verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern.

Hinweise

VOC- Gehalt	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.